



## Matalakiinnitin, Uraleveys a: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	375115 16
GTIN	4020772374167
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

Matala malli, tasokiinnitin sijoitetaan työkappaleeseen. Kiristä tämän jälkeen kiinnitysruuvin konepöytään. Kiinnitysruuvia käyttämällä työkappale kiristyy.

**Käyttö:**

**Litteiden työkappaleiden sivuttaiseen kiinnittämiseen**, jotta pintaa voidaan työstää ilman haitallisia muotoja. Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa.

**Raaka-aine:**

Nuorrutettu teräs, hehkutettu mustaksi.

### Tekninen kuvaus

Maksimikorkeus $h_2$	25 mm
Minimikorkeus $h_1$	16 mm
Kiristysvoima $F_1$ vaakaan	15 kN
Kierre G	M12
Välikorkeus $H_1$	16 mm
Kiristysvoima $F_2$ pystyyn	7,5 kN
Uraleveys a	16 mm
Pituus L	110 mm
Leveys B	44 mm

tyyppi	6496
Tuotetyyppi	Vetokiinnitin