



## Jalusta, Tyyppi: 1



### Tilastiedot

Tilausnumero	442120 1
GTIN	7290005393044
Tuoteluokka	46G

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. KytKentä kääntövivulla.

#### Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

### Tekninen kuvaus

Malli	Magneettikytkin
Korkeus	55 mm
Pituus	75 mm
Kiinnityskierre	M8
Pitovoima	1000 N
Leveys	50 mm
Liitântäkierteen aseointi	keskellä
Tuotetyyppi	Magneettijalka

## Tarvikkeet

3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442114 290
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442110 290
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442114 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442110 240
Magneettijalan kytkin Tyyppi M	440762 M