

PLANOLITH**Yleistarkkuusmittauspöytä kiveä, Pöydän pituus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	442534 150
GTIN	2050002047037
Tuoteluokka	46H

Kuvaus**Malli:**

Mittauspinta tarkasti timanttiläpätty. Hyvin jäykkä ja massiivinen rakenne. Kivitaso erittäin laadukasta ja kovaa luonnonkiveä.

Tarkkuusmittauspöytä yleismittajalustalla. 3-pistekiinnitys mahdollistaa suuren jäykkyyden.

Yleismittakellonpidin hienosäädöllä varsille, joiden Ø 6 mm, 8 mm, 3/8 tuumaa ja vipumittakelloille, joissa on lohenpyrstöuraohjaus.

Tasomaisuus ≤ 2 µm.

Tekninen kuvaus

Mittaustason leveys	100 mm
Ulottuma	120 mm
Pylvään Ø	16 mm
Paino	2,8 kg
Mittaustason pituus	100 mm
Pöydän pituus	150 mm

Pöydän leveys	100 mm
Poikkivarren Ø	14 mm
Kiinnityskierre	M10
Mittauskorkeus enintään	210 mm
Standardi	DIN 876
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Palvelut

KalibrointiMittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------