



## Jalusta, Tyyppi: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	442140 2
GTIN	4045197367389
Tuoteluokka	42D

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. KytKentä kääntövivulla.

#### Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

### Tekninen kuvaus

Pituus	117 mm
Liitântäkierteen aseointi	sivulla
Korkeus	55 mm
Malli	Magneettikytkin
Leveys	50 mm
Pitovoima	1300 N
Kiinnityskierre	M10×1,25

Tuotetyyppi

Magneettijalka

## Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
3-D-nivelvarsi Tyyppi 600	442110 600
3-D-nivelvarsi Tyyppi 600	442114 600
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Magneettijalan kytkin Tyyppi M	440762 M