




Matalakiinnitinpari Bulle tarvikkeineen, Uraleveys a: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375110 12
GTIN	4020772072957
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Matala rakenne, ei ulkonevia kiinnitysruuveja. Kiinnittää missä tahansa kulmassa pöydän uraan nähden. Sivuruuvia kiristettäessä työkappale kiilautuu varmasti kiinni konepöytään.

Käyttö:

Tarkoitettu **matalien laattojen sivuttaiseen puristamiseen** suoraan konepöytään.

Raaka-aine:

Nuorrutettu teräs, hehkutettu mustaksi.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 kiinnitysruuvia DIN 912, 10.9., T-urakappaleet ja kuusio-koloavaimen ISO 2936 C.

Huomautus:

Toimitetaan vain pareittain!

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuveille	M10
Pituus	80 mm
Korkeus	20 mm
Leveys	40 mm
Uraleveys a	12 mm
tyyppi	6490

Tuotetyyppi

Vetokiinnitin