



Matalakiinnitin, Uraleveys a: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375115 20
GTIN	4020772374181
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Matala malli, tasokiinnitin sijoitetaan työkappaleeseen. Kiristä tämän jälkeen kiinnitysruuvin konepöytään. Kiinnitysruuvia käyttämällä työkappale kiristyy.

Käyttö:

Litteiden työkappaleiden sivuttaiseen kiinnittämiseen, jotta pintaa voidaan työstää ilman haitallisia muotoja. Käytettävissä vaaka- ja pystyasennossa.

Raaka-aine:

Nuorrutettu teräs, hehkutettu mustaksi.

Tekninen kuvaus

Maksimikorkeus h_2	30 mm
Kierre G	M16
Minimikorkeus h_1	19 mm
Kiristysvoima F_2 pystyyn	12,5 kN
Uraleveys a	20 mm
Kiristysvoima F_1 vaakaan	25 kN
Välikorkeus H_1	19 mm
Pituus L	130 mm
Leveys B	56 mm

tyyppi	6496
Tuotetyyppi	Vetokiinnitin