



Jalusta, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	442120 2
GTIN	7290005393051
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. KytKentä kääntövivulla.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M10 × 1,25
Malli	Magneettikytkin
Korkeus	55 mm
Liitântäkierteen aseointi	keskellä
Pitovoima	1300 N
Leveys	50 mm
Pituus	120 mm
Tuotetyyppi	Magneettijalka

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
3-D-nivelvarsi Tyyppi 600	442114 600
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
3-D-nivelvarsi Tyyppi 600	442110 600
Magneettijalan kytkin Tyyppi M	440762 M