



Yleistarkkuusmittauspöytä 3-D NOGA-nivelvarsi, Pöydän pituus×Leveys: 400X250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Tuoteluokka	46H

Kuvaus

Malli:

Mittauspinta timattiläpätty, sis. tarkastustodistuksen. Massiivinen 3-D-nivelvarsi, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Nopea ja helppo paikoittaminen. Yleiskäyttöinen mittakellonpidin.

Hienosäätö, kiinnitysvarsille Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tuumaa ja mittauslaitteille, joissa on kiinnitysprisma.

Tekninen kuvaus

Nivelvarren pituus L ₂	113 mm
Paino	17,5 kg
Nivelvarren pituus L ₁	133 mm
Kiinnityskierre	M8
Toimintasäde 3-D-nivelvarsi	290 mm
Standardi	DIN 876/1

Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/442525-400X250>