

**Raskas ruuvitukialusta, Korkein tukikorkeus: 300mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 374400 300    |
| GTIN         | 4020772072636 |
| Tuoteluokka  | 35A           |

**Kuvaus****Malli:**

- Ruuvi nuorrutusterästä; runko maalattua nuorrutusterästä.
- Trapetsikierteellinen ruuvi.

**Huomautus:**

Keskiöntireikä, Ø 12, vasteille nro 375000 – 375030.

**Tekninen kuvaus**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Jalan pituus              | 220 mm |
| Jalan leveys              | 190 mm |
| Rakoleveys                | 26 mm  |
| Matalin tukikorkeus       | 200 mm |
| Rakojen keskikohtien väli | 150 mm |
| Kantavuus                 | 80 kN  |
| Korkein tukikorkeus       | 300 mm |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Pään avainkoko | 65 mm           |
| tyyppi         | 6435S           |
| Tuotetyyppi    | Ruuvitukialusta |