



## Yleistarkkuusmittauspöytä 3-D NOGA-nivelvarsi, Pöydän pituus×Leveys: 400X400mm



### Tilaustiedot

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 442525 400X400 |
| GTIN         | 2050001052469  |
| Tuoteluokka  | 46H            |

### Kuvaus

#### Malli:

Mittauspinta timattiläpätty, sis. tarkastustodistuksen. Massiivinen 3-D-nivelvarsi, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Nopea ja helppo paikoittaminen. Yleiskäyttöinen mittakellonpidin.

Hienosäätö, kiinnitysvarsille Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tuumaa ja mittauslaitteille, joissa on kiinnitysprisma.

### Tekninen kuvaus

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Paino                             | 28 kg      |
| Toimintasäde 3-D-nivelvarsi       | 600 mm     |
| Nivelvarren pituus L <sub>2</sub> | 223 mm     |
| Kiinnityskierre                   | M10 × 1,25 |
| Nivelvarren pituus L <sub>1</sub> | 287 mm     |
| Standardi                         | DIN 876/1  |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Kalibrointi       | D1                              |
| Tuotetyyppi       | Mittausjalusta                  |

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/442525-400X400>