



Yleistarkkuusmittauspöytä kiveä, Pöydän pituus: 260mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	442534 260
GTIN	2050002047044
Tuoteluokka	46H

Kuvaus

Malli:

Mittauspinta tarkasti timanttiläpäty. Hyvin jäykkä ja massiivinen rakenne. Kivitaso erittäin laadukasta ja kovaa luonnonkiveä.

Tarkkuusmittauspöytä yleismittajalustalla. 3-pistekiinnitys mahdollistaa suuren jäykkyyden.

Yleismittakellonpidin hienosäädöllä varsille, joiden Ø 6 mm, 8 mm, 3/8 tuumaa ja vipumittakelloille, joissa on lohenpyrstöuraohjaus.

Tasomaisuus ≤ 2 µm.

Tekninen kuvaus

Mittaustason pituus	200 mm
Pöydän leveys	140 mm
Ulottuma	210 mm
Mittaustason leveys	140 mm
Poikkivarren Ø	16 mm
Paino	7 kg

Mittauskorkeus enintään	260 mm
Kiinnityskierre	M10
Pylvään Ø	18 mm
Pöydän pituus	260 mm
Standardi	DIN 876
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/442534-260>