



## Jalusta, Tyyppi: F



### Tilaustiedot

Tilausnumero	442120 F
GTIN	7290005398223
Tuoteluokka	46G

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. KytKentä kääntövivulla. Erilaisia sisäkierteitä erilaisten nivelvarsien kiinnittämiseen.

#### Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

### Tekninen kuvaus

Pitovoima	1000 N
Liitântäkierteen asemointi	sekäl.
Korkeus	55 mm
Malli	Fleximagneetti
Kiinnityskierre	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Leveys	50 mm
Pituus	75 mm

Tuotetyyppi

Magneettijalka

## Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442114 290
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442110 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
3-D-nivelvarsi Tyyppi 600	442110 600
3-D-nivelvarsi Tyyppi 600	442114 600
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442110 290
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442114 240