



Jalusta, Tyyppi: V



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 442120 V |
| GTIN | 7290003243327 |
| Tuoteluokka | 46G |

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Tyhjiöjalusta kiinnitettäväksi kaikille tasaisille ja huokosettomille pinnoille.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|----------------|
| Liitänäkierteen asemointi | sivulla |
| Korkeus | 26 mm |
| Kiinnityskierre | M8 |
| Malli | Tyhjiöjalusta |
| Pituus | 100 mm |
| Pitovoima | 350 N |
| Leveys | 100 mm |
| Tuotetyyppi | Magneettijalka |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 3-D-nivelvarsi Tyyppi 240 | 442110 240 |
| 3-D-nivelvarsi Tyyppi 290 | 442110 290 |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM | 442100 2SM |
| 3-D-nivelvarsi Tyyppi 240 | 442114 240 |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM | 442104 2SM |
| 3-D-nivelvarsi Tyyppi 290 | 442114 290 |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR | 442100 QR |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA | 442100 CA |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2 | 442100 K2 |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H | 442100 H |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1 | 442100 K1 |