

**Raskas ruuvitukialusta, Korkein tukikorkeus: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	374400 750
GTIN	4020772072650
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

- Ruuvi nuorrutusterästä; runko maalattua nuorrutusterästä.
- Trapetsikierteellinen ruuvi.

Huomautus:

Keskiöntireikä, Ø 12, vasteille nro 375000 – 375030.

Tekninen kuvaus

Jalan leveys	190 mm
Jalan pituus	220 mm
Rakoleveys	26 mm
Pään avainkoko	65 mm
Matalin tukikorkeus	430 mm
Kantavuus	50 kN
Rakojen keskikohtien väli	150 mm

Korkein tukikorkeus	750 mm
Tyyppi	6435S
Tuotetyyppi	Ruuvitukialusta