

Mahr**Digitaalinen syvyystyöntömitta IP 67, tiedostoliitännä, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	418702 300
GTIN	4059192003456
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jossa 8,5 mm:n numerot.

Moderni, energiatehokas mittausjärjestelmä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä. Preset-toiminto (mitan esiasetus) esim. etäisyydenmittaamiseen mittauskärjellä 418630. Mittauskiskon päässä on karkaistu, ohut mittastappi, \varnothing 1,5 mm, pituus 5 mm.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032.

Erikoistarvike:

Lisäsilta, 300 mm pitkä, nro 418610, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 41 8630. Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 300 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	8,5 mm
Läpimitan mittauskisko	16x4 mm
Kalibrointi	A1
Siltapituus	150 mm
Liitännä	Digimatic-liitännä

Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Standardi	ISO 13385
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300

Tarvikkeet

Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Mittauskärki etäisyyden mittaukseen Ø 4 mm	418630
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitännä USB Tyyppi	498975
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Liitännäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Lisäsilta 300 mm	418610