

## Mitutoyo

### Tarkkuus-korkeuspiirtolaite, Piirtokorkeus: 200mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	443500 200
GTIN	4946368091303
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

Tehokas jalka, hiottu jalustan pinta, **asteikko karkaistu ja hiottu.**

Kaikki asteikko-osat on kromattu heijastamattomiksi. Terävä, syvämusta asteikko. Hienosäätö. Kevyesti korotetut asteik. reunat estävät luistia vaurioittamasta asteikkoa. Lukeman nolla-arvo ja piirtokärjet on täsmätty jalan tukipinnan kanssa (piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen). Piirtomitat voidaan siten siirtää suoraan ilman laskentavirheitä.

Piirtokärki on **kovametallia.**

#### Tekninen kuvaus

Mittauspylvään poikkipinta	20×6 mm
Piirtokorkeus	200 mm
Jalustan mitat - leveys	65 mm
Jalustan mitat - pituus	100 mm
Kalibrointi	E1
Nonius	1/50 mm

virheraja	0,03 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

## Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024630 300
DAkS-kalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024640 300

## Tarvikkeet

Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 200 mm	443510 200
---	------------