



Syvyystyöntömitta, Mittausalue: 800mm



Tilastiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 418000 800 |
| GTIN | 4045197203618 |
| Tuoteluokka | 41Z |

Kuvaus

Malli:

Mittakiskoissa ja noniuksessa siististi kaiverrettu asteikko. Mittauspinnat tarkasti hiottuja. Nonius mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

Alkaen koosta 500 l, yksi laatikko.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|---------------|
| Mittauskärki b | 13 mm |
| Mittauskärki a | 10 mm |
| Jaotus | 1/20 mm |
| Mittausalue | 0 - 800 mm |
| Noniuksen pituus | 39 mm |
| Siltapituus | 250 mm |
| Läpimitan mittauskisko | 20×5 mm |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,12 mm |
| Standardi | ISO 13385 |
| mittaustekniikka | analoginen |

| | |
|-------------|-------------------|
| Raaka-aine | INOX |
| kaikki osat | Karkaistu |
| Kalibrointi | A1 |
| Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |

Palvelut

| | |
|--|-------------|
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm | 021000 1000 |
| DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm | 021010 1000 |