



Yleismittauspöytä, Pöydän pituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	442940 180
GTIN	4030234000114
Tuoteluokka	46K

Kuvaus

Malli:

Kestävä valujalusta, suorakulm. mittauspöytä. Mittauspöydän pinta on karkaistu ja tarkkuushiottu ja siinä on pölyurat. Vankka, karkaistu tai kovakrom. pystypylväs, jossa jyrkkänous. kierre ja asetusmutteri. Karkaistu tai kovakromattu, vaakatasossa säädettävä poikkivarsi mittakelloille ja tarkk.mittakelloille. Mittakellonpidin Ø 8 mm, vaihdettavissa (10 h7 pyynnöstä).

Tasaisuus ≤ 16 µm.

Tekninen kuvaus

Pöydän pituus	180 mm
Ulottuma	180 mm
Poikkivarren Ø	22 mm
Pylvään Ø	35 mm
Paino	13 kg
Pöydän leveys	98 mm

Mittauskorkeus enintään	180 mm
Standardi	Tehdasnormi
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Palvelut

KalibrointiMittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------