

Mitutoyo**Tarkkuus-korkeuspiirtolaite, Piirtokorkeus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	443500 300
GTIN	4946368096223
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Tehokas jalka, hiottu jalustan pinta, **asteikko karkaistu ja hiottu.**

Kaikki asteikko-osat on kromattu heijastamattomiksi. Terävä, syvänmusta asteikko. Hienosäätö. Kevyesti korotetut asteik. reunat estävät luistia vaurioittamasta asteikkoa. Lukeman nolla-arvo ja piirtokärjet on täsmätty jalan tukipinnan kanssa (piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen). Piirtomitat voidaan siten siirtää suoraan ilman laskentavirheitä. Piirtokärki on **kovametallia**. Säädettävä mittakisko.

Tekninen kuvaus

Piirtokorkeus	300 mm
Mittauspylvään poikkipinta	28×9 mm
Kalibrointi	E1
Jalustan mitat - pituus	135 mm
Jalustan mitat - leveys	91 mm
Nonius	1/50 mm

virheraja	0,04 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024630 300
DAkS-kalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024640 300

Tarvikkeet

Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 300 mm	443510 300
---	------------