




## Pyörintätarkkuuden mittauslaite, hiottu mittauspinta ilman mittakelloa, Kärkikorkeus: 50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	443000 50
GTIN	4030234000169
Tuoteluokka	46K

### Kuvaus

**Malli:****Mittausjalusta:**

Varustettu hienosäädöllä ja kiinnitysreiällä 8 H7. Poikkivarsi on säädettävissä korkeus- ja sivusuunnassa.

**Vastakärjet:**

siirrettävät. Vasemmassa vastakärjessä kiinteä kärki, oikeassa vastakärjessä liikkuva kärki.

**Mittauspenkki:**

Hiottu tarkkaan, 2 T-uraa. Vastakärkien (toleranssi H7) tai mittausjalustan kiinnittämiseen.

**Tasaisuus: DIN 876/1.****Käyttö:**

Pyörintä- ja tasotarkkuuden mittaukseen sekä yhdensuuntaisuuden ja halkaisijan vertailutarkastukseen.

**Toimituksen sisältö:**

Mittauspenkki, mittausjalusta Vastakärjet ilman prismoja.

### Tekninen kuvaus

Pohjalevyn pituus	350 mm
Poikkivarren pituus	60 mm
Pylvään Ø	16 mm

Pohjalevyn leveys	100 mm
Vastakärkien sivu- tai korkeustoleranssi	±0,01 mm
Paino	8 kg
Kärkikorkeus	50 mm
Kokonaiskorkeus ilman mittausjalustaa	110 mm
T-uran leveys H7	10 mm
Poikkivarren Ø	16 mm
Pinolin Ø	16 mm
Pylvään korkeus	150 mm
Enimmäiskärkiväli	200 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Enimmäiskuormitettavuus paria kohti	10 kg
Tuotetyyppi	Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite

## Tarvikkeet

Pyörityspukkipari, sääd. korkeus Suurimmalle työkappaleen Ø:lle 32 mm	443050 32
Pyörityspukkipari Kärkikorkeus 50/75 mm	443160 50/75
Niveljalusta urakappaleella Ulottuma 200 mm	443295 200
Niveljalusta urakappaleella Ulottuma 130 mm	443295 130