


PLANOLITH**Yleistarkkuusmittauspöytä kiveä, Pöydän pituus: 260mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	442550 260
GTIN	2050001037046
Tuoteluokka	46H

Kuvaus**Malli:**

Mittauspinta tarkasti timanttiläpäty. Hyvin jäykkä ja massiivinen rakenne. Kivitaso erittäin laadukasta ja kovaa luonnonkiveä.

Kromattu pylväs, jossa jyrkkänous. kierre poikkivarren karkeasäätöä varten. Jäykkä mittausvarsi varustettu **yhdensuuntaisesti säädettävällä hienosäädöllä**. Kiinnitysreikä mittakelloille ja tarkk.mittakelloille, Ø 8 mm.

Tasomaisuus ≤ 2 µm.

Tekninen kuvaus

Pöydän leveys	140 mm
Mittauskorkeus enintään	200 mm
Pylvään Ø	35 mm
Mittaustason leveys	140 mm
Mittaustason pituus	200 mm
Paino	9,5 kg

Ulottuma	120 mm
Pöydän pituus	260 mm
Standardi	DIN 876
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Palvelut

KalibrointiMittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm

024580 400X400