



Syvyystyöntömitta, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418300 200
GTIN	4045197203649
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Mittauskisko ja nonius mattakromattuja. Nonius säädettävissä. Selkeä asteikko. **Mittaus- ja vastinpinnat hienoläpättyjä.** Lisäsilloilla (nro 418744) voidaan pidentää mittaussiltaa.

Erikoistarvike:

Lisäsillat nro 418744 (180 – 320 mm).

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 200 mm
Jaotus	1/20 mm
Siltapituus	100 mm
Läpimitan mittauskisko	11×4 mm
Noniuksen pituus	39 mm
Pakkaus	Tasku
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kalibrointi	A1

Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta
Palvelut	
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Lisäsilta, erillinen Siltapituus 180 mm	418744 180
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 320 mm	418744 320
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 260 mm	418744 260