


PLANOLITH**Yleistarkkuusmittauspöytä kiveä, Pöydän pituus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	442550 300
GTIN	2050001037053
Tuoteluokka	46H

Kuvaus**Malli:**

Mittauspinta tarkasti timanttiläpäty. Hyvin jäykkä ja massiivinen rakenne. Kivitaso erittäin laadukasta ja kovaa luonnonkiveä.

Kromattu pylväs, jossa jyrkkänous. kierre poikkivarren karkeasäätöä varten. Jäykkä mittausvarsi varustettu **yhdensuuntaisesti säädettävällä hienosäädöllä**. Kiinnitysreikä mittakelloille ja tarkk.mittakelloille, Ø 8 mm.

Tasomaisuus ≤ 2 µm.

Tekninen kuvaus

Mittaustason leveys	200 mm
Mittaustason pituus	240 mm
Pöydän leveys	200 mm
Pylvään Ø	35 mm
Pöydän pituus	300 mm
Ulottuma	120 mm

Paino	13 kg
Mittauskorkeus enintään	200 mm
Standardi	DIN 876
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Palvelut

KalibrointiMittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------