




Pyörintätarkkuuden mittauslaite, RPG, Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	443300 30
GTIN	2050001944719
Tuoteluokka	46L

Kuvaus

Malli:

Vankka rakenne, esijännitetty rullalaakerointi.

Tyyppi RPG sarjatuotannon mittauksiin, 2 kääntöpidintä ja 1 mittauskelkka (paitsi koko 30).

Käyttö:

Pyörivien osien ulko-, sisä- ja tasopintojen tarkastukseen. Sopii kompaktin rakenteen ansiosta käytettäväksi erityisesti mittausprojekteissa, optisissa koordinaattien mittauslaitteissa ja muodonmittauslaitteissa.

Tarkkuus:

Pyörintätarkkuus **0,002 mm**.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttöavaimen ja hiomakiven (ilman mittakelloja).

Erikoistarvike:

Ristiluisti tasopintojen mittaukseen.

Mittauskelkka ja pinolit tai tukirullat.

Nivelvarsi, mittausvälineenpidin.

Kovametalliset tukirullat.

Sähkökäyttölaite ja säätömuuntaja.

Pneumaattinen, kiristysrullalla varustettu kääntövarsi.

Huomautus:

Kaikki laitetyypit muunlaisella rullatyypillä (pistorullat tai lieriörullat) pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Rullatyyppi	lieriörulla
Paino	10,5 kg
Pohjalevyn pituus	120 mm
Työkappaleen Ø	3 - 30 mm
Pohjalevyn leveys	120 mm
Rullan Ø	30 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	30 mm
Tuotetyyppi	Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite