


PLANOLITH**Yleistarkkuusmittauspöytä kiveä, keramiikkapinnoite, Pöydän pituus:
260mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	442560 260
GTIN	2050001048066
Tuoteluokka	46H

Kuvaus**Malli:**

Mittauspinta tarkasti timanttiläpätty. Hyvin jäykkä ja massiivinen rakenne. Kivitaso erittäin laadukasta ja kovaa luonnonkiveä.

Kromattu pylväs, jossa jyrkkä nousu kierre poikkivarren karkeasäätöä varten. Jäykkä mittausvarsi varustettu **yhdensuuntaisesti säädettävällä hienosäädöllä**. Kiinnitysreikä mittakelloille ja tarkk.mittakelloille, Ø 8 mm.

Tasomaisuus ≤ 2 µm.

Erittäin kulutuskestävä keramiikkapinnoite (10×kovempi kuin kova kivi).

Käyttö:

Erittäin tarkkana ja kestävä mittauspöytä asennettavissa yleisesti kaikenlaisiin tarkastuslaitteisiin ja erityisesti yhdensuuntaisuusmittauksiin.

Tekninen kuvaus

Pöydän pituus	260 mm
Pylvään Ø	35 mm
Mittauskorkeus enintään	200 mm

Ulottuma	120 mm
Mittaustason leveys	140 mm
Mittaustason pituus	200 mm
Pöydän leveys	140 mm
Paino	9,5 kg
Standardi	DIN 876
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Palvelut

KalibrointiMittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------