




Haka-syvyystyöntömitta, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418500 200
GTIN	4045197203694
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Nonius mattakromattu. Mittakiskoissa ja noniuksessa siististi kaiverrettu asteikko. Taivutettu, kapea mittakisko, jossa on asteikko molemmilla puolilla. Kun mittakisko käännetään, mittaa voidaan käyttää **myös tavallisena syvyystyöntömittana**. Mittauspinnat tarkasti hiottuja.

Toimituksen sisältö:

Koko 500 l, yksi laatikko.

Tekninen kuvaus

Noniuksen pituus	39 mm
Läpimitan mittauskisko	8×3 mm
Koukkumitta b	5 mm
Siltapituus	100 mm
Koukkumitta a	20 mm
Jaotus	1/20 mm
Mittausalue	0 - 200 mm
Pakkaus	Tasku
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kalibrointi	A2
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiHaka-syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021230 200
KalibrointiKoukkusyvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021220 200