



Pienoismittauspöytä, Tyyppi: 50



Tilaustiedot

Tilausnumero	442930 50
GTIN	4030234000008
Tuoteluokka	46K

Kuvaus

Malli:

Tukeva valujalka, jossa on vakaa mittauspylväs ja luja mittakellonpidin. Pöydän pinta on karkaistu, hiottu ja läpätty. Mittakellonpitimen Ø 8 mm.

Pöydän pinnassa pölyurat. Vankka malli ilman hienosäätöä.

Tasomaisuus ≤ 5 µm.

Kalibrointi: D1

Ulottuma: 49 mm

Mittauskorkeus enintään: 100 mm

Pylvään Ø: 22 mm

Pöydän Ø: 50 mm

Kokonaiskorkeus: 200 mm

Paino: 2,3 kg

Tekninen kuvaus

Pylvään Ø	22 mm
Ulottuma	49 mm
Paino	2,3 kg

Mittauskorkeus enintään	100 mm
Kokonaiskorkeus	200 mm
Pöydän Ø	50 mm
Standardi	DIN 876/0
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Pienoismittauspöytä

Palvelut

Kalibrointi Mittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	016220 400X400
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Mittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	024580 400X400