



Pyörintätarkkuuden mittauslaite, RPG, Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 40mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 443300 40 |
| GTIN | 2050001944726 |
| Tuoteluokka | 46L |

Kuvaus

Malli:

Vankka rakenne, esijännitetty rullalaakerointi.

Tyyppi RPG sarjatuotannon mittauksiin, 2 kääntöpidintä ja 1 mittauskelkka (paitsi koko 30).

Käyttö:

Pyörivien osien ulko-, sisä- ja tasopintojen tarkastukseen.

Tarkkuus:

Pyörintätarkkuus **0,002 mm**.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttöavaimen ja hiomakiven (ilman mittakelloja).

Erikoistarvike:

Ristiluisti tasopintojen mittaukseen.

Mittauskelkka ja pinolit tai tukirullat.

Nivelvarsi, mittausvälineenpidin.

Kovametalliset tukirullat.

Sähkökäyttölaite ja säätömuuntaja.

Pneumaattinen, kiristysrullalla varustettu kääntövarsi.

Huomautus:

Kaikki laitetypit muunlaisella rullatyypillä (pistorullat tai lieriörullat) pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|--|
| Rullan Ø | 55 mm |
| Paino | 11 kg |
| Suurimmalle työkappaleen Ø:lle | 40 mm |
| Rullatyyppi | pistorulla |
| Pohjalevyn pituus | 400 mm |
| Pohjalevyn leveys | 160 mm |
| Työkappaleen Ø | 2 - 40 mm |
| Tuotetyyppi | Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite |