



## Pyörityspukkipari, sääd. korkeus, Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 32mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 443050 32     |
| GTIN         | 4030234000435 |
| Tuoteluokka  | 46K           |

### Kuvaus

#### Käyttö:

Epäkeskeisten tai erikoispitkien osien kiinnitykseen.  
Myös mittauslaitteeseen osille.

#### Sopii:

Pyörintätarkkuuden mittauslaite nro 443000, koot 50 ja 75 / 443210.

### Tekninen kuvaus

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Suurimmalle työkappaleen Ø:lle      | 32 mm              |
| Kärkikorkeus                        | 66 (kun d = 10) mm |
| Urakappaleen leveys h6              | 10 mm              |
| Ø-alue                              | 2 - 32 mm          |
| Enimmäiskuormitettavuus paria kohti | 20 kg              |
| Tuotetyyppi                         | Pyörityspukki      |