



Pienoismittauspöytä, Tyyppi: 68



Tilastiedot

Tilausnumero	442930 68
GTIN	4030234000015
Tuoteluokka	46K

Kuvaus

Malli:

Tukeva valujalka, jossa on vakaa mittauspylväs ja luja mittakellonpidin. Pöydän pinta on karkaistu, hiottu ja läpätty. Mittakellonpitimen Ø 8 mm.

Pöydän pinnassa pölyurat. Vankka malli ilman hienosäätöä.

Tasomaisuus ≤ 5 µm.

Kalibrointi: D1

Ulottuma: 90 mm

Mittauskorkeus enintään: 100 mm

Pylvään Ø: 22 mm

Poikkivarren Ø: 18 mm

Pöydän pituus: 68 mm

Pöydän leveys: 60 mm

Tekninen kuvaus

Pöydän leveys	60 mm
Kokonaiskorkeus	200 mm
Pylvään Ø	22 mm

Poikkivarren Ø	18 mm
Mittauskorkeus enintään	100 mm
Ulottuma	90 mm
Pöydän pituus	68 mm
Paino	3,5 kg
Standardi	DIN 876/0
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Pienoismittauspöytä

Palvelut

Kalibrointi Mittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	016220 400X400
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Mittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	024580 400X400