



## Haka-syvyystyöntömitta, Mittausalue: 500Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	418500 500L
GTIN	4045197203724
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

#### Malli:

Nonius mattakromattu. Mittakiskoissa ja noniuksessa siististi kaiverrettu asteikko. Taivutettu, kapea mittakisko, jossa on asteikko molemmilla puolilla. Kun mittakisko käännetään, mittaa voidaan käyttää **myös tavallisena syvyystyöntömittana**. Mittauspinnat tarkasti hiottuja.

#### Toimituksen sisältö:

Koko 500 l, yksi laatikko.

### Tekninen kuvaus

Koukkumitta b	10 mm
Koukkumitta a	36 mm
Läpimitan mittauskisko	20×5 mm
Jaotus	1/20 mm
Noniuksen pituus	39 mm
Mittausalue	0 - 500 mm
Siltapituus	250 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Mittapoikkeama E MPE	±0,1 mm
Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kalibrointi	A2
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiKoukkusyvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021220 500
DAkS-kalibrointiHaka-syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021230 500