




Pyörintätarkkuuden mittauslaite, RPG, Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	443300 50
GTIN	2050001944733
Tuoteluokka	46L

Kuvaus

Malli:

Vankka rakenne, esijännitetty rullalaakerointi.

Tyyppi RPG sarjatuotannon mittauksiin, 2 kääntöpidintä ja 1 mittauskelkka (paitsi koko 30).

Käyttö:

Pyörivien osien ulko-, sisä- ja tasopintojen tarkastukseen.

Tarkkuus:

Pyörintätarkkuus **0,002 mm**.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttöavaimen ja hiomakiven (ilman mittakelloja).

Erikoistarvike:

Ristiluisti tasopintojen mittaukseen.

Mittauskelkka ja pinolit tai tukirullat.

Nivelvarsi, mittausvälineenpidin.

Kovametalliset tukirullat.

Sähkökäyttölaite ja säätömuuntaja.

Pneumaattinen, kiristysrullalla varustettu kääntövarsi.

Huomautus:

Kaikki laitetypit muunlaisella rullatyypillä (pistorullat tai lieriörullat) pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Pohjalevyn pituus	400 mm
-------------------	--------

Rullan Ø	50 mm
Työkappaleen Ø	4 - 50 mm
Pohjalevyn leveys	160 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	50 mm
Rullatyyppi	lieriörulla
Paino	11 kg
Tuotetyyppi	Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite