



Pyörityspukkipari, sääd. korkeus, Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	443050 65
GTIN	4030234000428
Tuoteluokka	46K

Kuvaus

Käyttö:

Epäkeskeisten tai erikoispitkien osien kiinnitykseen.
Myös mittauslaitteeseen osille.

Sopii:

Pyörintätarkkuuden mittauslaite nro 443000, koot 100 ja 150.

Tekninen kuvaus

Kärkikorkeus	99 (d = 10) mm
Urakappaleen leveys h6	12 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	65 mm
Ø-alue	2 - 65 mm
Enimmäiskuormitettavuus paria kohti	30 kg
Tuotetyyppi	Pyörityspukki