



Pienoismittauspöytä, Tyyppi: 115



Tilaustiedot

Tilausnumero	442930 115
GTIN	4030234000374
Tuoteluokka	46K

Kuvaus

Malli:

Tukeva valujalka, jossa on vakaa mittauspylväs ja luja mittakellonpidin. Pöydän pinta on karkaistu, hiottu ja läpätty. Mittakellonpitimen Ø 8 mm.

Pöydän pinnassa pölyurat. Vankka malli ilman hienosäätöä.

Tasomaisuus ≤ 5 µm.

Kalibrointi: D1

Ulottuma: 135 mm

Mittauskorkeus enintään: 150 mm

Pylvään Ø: 28 mm

Poikkivarren Ø: 20 mm

Pöydän pituus: 115 mm

Pöydän leveys: 98 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	284 mm
Ulottuma	135 mm
Paino	7,1 kg

Pöydän leveys	98 mm
Mittauskorkeus enintään	150 mm
Pöydän pituus	115 mm
Pylvään Ø	28 mm
Poikkivarren Ø	20 mm
Standardi	DIN 876/0
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Pienoismittauspöytä

Palvelut

Kalibrointi Mittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	016220 400X400
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Mittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	024580 400X400