

Mitutoyo

Digitaalinen syvyystyöntömitta tiedostoliitänä, Mittausalue: 750mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418710 750
GTIN	4946368377087
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Lisäsillat nro 418744.

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Liitänä	USB-liitänä
Liitänä	Digimatic-liitänä
Lukema	0,01 mm
Siltapituus	250 mm
Mittausalue	0 - 750 mm
Läpimitan mittauskisko	20×6 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Mittapoikkeama E MPE	±0,06 mm
Standardi	ISO 13385
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	Tasku
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000

Tarvikkeet

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 320 mm	418744 320
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 260 mm	418744 260
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 180 mm	418744 180
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357