

Garant**Esiasetuslaite, Tyyppi: VG1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	354760 VG1
GTIN	4045197436498
Tuoteluokka	31E

Kuvaus**Malli:**

- **15 tuuman kosketusnäyttö, intuitiivinen ja helppo käyttö kuvakkeiden avulla.**
- **Peruskiinnitykseen sisäänrakennettu kalibrointilaite.**
- **Digitaalikamera, 24-kertainen suurennus.**
- **Molempien akseleiden pikasäätö (X/Z) erikseen tai samanaikaisesti.**
- **Molempien akseleiden (X/Z) hienosäätö.**
- **Kara, jossa 4×90°-indeksointi, ja karan jarru.**
- **Karan pyörintä- tai aksiaalipoikkeama enintään 2 µm.**

Laitte toimii yhdessä lisävarusteena saatavien tuotantoon liittyvien Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Etu:

Tämän laitteen myötä saat käyttöösi yhteensopivan työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Tuottavuuden lisääminen on mahdollista vuorovaikutuksessa vastaavan modulaarisen ohjelmiston avulla.

Käyttö:

Koneella tai tuotantoyksikössä tehtävään työkalujen mittaamiseen ja määrittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää peruskiinnitykseen sisäänrakennetun kalibrointilaitteen, näppäimistön, peltiset säilytyshyllyt, lastuamissärmien puhdistajan ja mittausohjelmiston yleisimmillä kielillä.

Erikoistarvike:

- **Alakaappi nro 354767.**
- **Kavennukset nro 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.**

- Etikettitulostin nro 085505 koko LW550 (DYMO).
- Etiketit nro 085565.
- Pölysuojus nro 354789 koko 1.

Huomautus:

Kuva voi poiketa alkuperäisestä.

Tekninen kuvaus

Paino	150 kg
Mittauksen ohjaus	PC-mittauselektronikka
Jalustan leveys	860 mm
Syvyys	590 mm
Kokonaisleveys	1500 mm
Pika-asetus	sähkömagneettinen
Mittaustapa	Kuvankäsittely 15 tuuman kosketusnäyttö
Korkeus	1060 mm
Peruskiinnitys	SK50
Karan kuormitus	100 kg
Mittausalue X	400 mm
Mittausalue Z	500 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sarja	Hoffmann Group Connected
Sarja	VG1
Liitântä	Hoffmann Group Connected
Tuotetyyppi	Aetuslaite

Tarvikkeet

Osoite-etikettisarja, valkoinen Merkin korkeus x leveys 36X89 mm	085565 36X89
Pölysuojus, 2-osainen Tyyppi 1	354789 1

Alakaappi esiasetuslaitteelle Leveys 1500 mm	354767 1500
Osoite-etikettisarja, valkoinen Merkin korkeus × leveys 28X89 mm	085565 28X89
Keskiömittaustaite	354785
Lastuamissärmien puhdistaja	354788
KavennusSK50 / HSK SK-peruspidin / kavennus HSK 50/H100	354775 50/H100
KavennusSK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V40	354773 50/V40
KavennusSK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V20	354773 50/V20
KavennusSK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V30	354773 50/V30
KavennusSK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V50	354773 50/V50
KavennusSK50 / PSC SK-peruspidin / kavennus PSC 50/C63	354777 50/C63
KavennusSK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V16	354773 50/V16
KavennusSK50 / VDI SK-peruspidin / kavennus VDI 50/V25	354773 50/V25
KavennusSK50 / HSK SK-peruspidin / kavennus HSK 50/H50	354775 50/H50
KavennusSK50 / HSK SK-peruspidin / kavennus HSK 50/H63	354775 50/H63
KavennusSK50 / HSK SK-peruspidin / kavennus HSK 50/H40	354775 50/H40
KavennusSK50 / PSC SK-peruspidin / kavennus PSC 50/C32	354777 50/C32
KavennusSK50 / PSC SK-peruspidin / kavennus PSC 50/C40	354777 50/C40
KavennusSK50 / PSC SK-peruspidin / kavennus PSC 50/C50	354777 50/C50
KavennusSK50 / PSC SK-peruspidin / kavennus PSC 50/C80	354777 50/C80