

**Kaksoiskoukkusyvyystyöntömitta, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	418520 300
GTIN	4045197203748
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus**Malli:**

Mittakiskot ja nonius mattakromatut, siististi kaiverrettu asteikko. Mittauspinnat tarkasti hiottuja.

Käyttö:

Yleisesti syvyyksien, etäisyyksien, syvennysten ja pistourien mittaukseen – erityisesti porauksissa mitt. Huomioi mitta "a".

Tekninen kuvaus

Noniuksen pituus	39 mm
Jaotus	1/20 mm
Läpimitan mittauskisko	10×3 mm
Mittausalue	0 - 300 mm
Koukkumitta a	23 mm
Siltapituus	100 mm
Pakkaus	Tasku
Mittapoikkeama E MPE	±0,08 mm
Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX

kaikki osat	Karkaistu
Kalibrointi	A2
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

KalibrointiKoukkusyvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021220 300
DAkS-kalibrointiHaka-syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021230 300