



## Pienoismittauspöytä, Tyyppi: 80



### Tilastiedot

Tilausnumero	442934 80
GTIN	4045197551269
Tuoteluokka	42D

### Kuvaus

#### Malli:

Tukeva valujalka, jossa on vakaa mittauspylväs ja luja mittakellonpidin. Pöydän pinta on karkaistu, hiottu ja läpätty. Mittakellonpitimen Ø 8 mm.

Pöydän pinnassa pölyurat. Vankka malli ilman hienosäätöä.

#### Tasomaisuus ≤ 5 µm.

Kalibrointi: D1

Ulottuma: 60 mm

Mittauskorkeus enintään: 110 mm

Pylvään Ø: 24,4 mm

Pöydän pituus: 80 mm

Pöydän leveys: 80 mm

Kokonaiskorkeus: 210 mm

### Tekninen kuvaus

Ulottuma	60 mm
Pöydän leveys	80 mm
Paino	2,5 kg

Mittauskorkeus enintään	110 mm
Pylvään Ø	24,4 mm
Pöydän pituus	80 mm
Kokonaiskorkeus	210 mm
Standardi	DIN 876/0
Kalibrointi	D1
Tuotetyyppi	Pienoismittauspöytä

### Palvelut

Kalibrointi Mittausjalusta Pöydän koko enintään 400X400 mm	016220 400X400
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940