

**Mahr****Digitaalinen syvyystyöntömitta IP 67, tiedostoliitännä, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	418702 150
GTIN	4059192003449
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Selkeälukuinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö, jossa 8,5 mm:n numerot. Moderni, energiatehokas mittausjärjestelmä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä. Preset-toiminto (mitan esiasetus) esim. etäisyydenmittaamiseen mittauskärjellä 418630. Mittauskiskon päässä on karkaistu, ohut mittastappi,  $\varnothing$  1,5 mm, pituus 5 mm.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Lisäsilta, 300 mm pitkä, nro 418610, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 41 8630. Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

**Tekninen kuvaus**

Läpimitan mittauskisko	16x4 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Siltapituus	100 mm
LCD-näytön merkkikorkeus	8,5 mm
Kalibrointi	A1
Liitännä	Digimatic-liitännä

Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä.
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Standardi	ISO 13385
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

## Tarvikkeet

Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Mittauskärki etäisyyden mittaukseen Ø 4 mm	418630

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Lisäsilta 300 mm	418610
Liitäntäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965