



Korkeuspiirtojalka luupilla, Piirtokorkeus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	443805 300
GTIN	4045197204714
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Vakaa jalusta, jossa on läpätty tukipinta. Lukematarkkuus 0,02 mm, hienosäätö. Piirtokärjessä on **kovametallia**. Siirrettävä mittakisko, luuppi ja lukitusruuvi.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	E1
Jalustan mitat - leveys	90 mm
Piirtokorkeus	300 mm
Jalustan mitat - pituus	135 mm
Mittauspylvään poikkipinta	28×9 mm
Nonius	1/50 mm
virheraja	0,06 mm
Standardi	Tehdasnormi

mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024640 300
KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024630 300

Tarvikkeet

Varapiirtokärki, kovametallia Tyyppi R	443816 R
Varapiirtokärki, kovametallia Tyyppi E	443816 E