

**T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) erillinen, Tyyppi: 1010100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375305 1010100
GTIN	4020772080402
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

**Vakiomalli**, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 – M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 – M24).

**Standardi:****DIN 787****Toimituksen sisältö:**

**Yksittäin**, ilman mutteria ja aluslevyä.

**Erikoistarvike:**

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

**Huomautus:**

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

**Tekninen kuvaus**

kapea sivun leveys a	9,7 mm
Kierteen pituus b	60 mm
T-uran nimellismitta	10 mm
Sivun leveys e	15 mm
Korkeus k	6 mm
Kierre G	M10
Pituus L	100 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

