

**T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) erillinen, Tyyppi: 121250****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 375305 121250 |
| GTIN | 4020772080419 |
| Tuoteluokka | 35A |

Kuvaus**Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

Vakiomalli, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 – M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 – M24).

Standardi:**DIN 787****Toimituksen sisältö:**

Yksittäin, ilman mutteria ja aluslevyä.

Erikoistarvike:

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|----------|
| Sivun leveys e | 18 mm |
| T-uran nimellismitta | 12 mm |
| Kierteen pituus b | 35 mm |
| kapea sivun leveys a | 11,7 mm |
| Korkeus k | 7 mm |
| Kierre G | M12 |
| Pituus L | 50 mm |
| tyyppi | 787 |
| Tuotetyyppi | Uraruuvi |

