

**Mahr****Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä,  
Piirtokorkeus: 350mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 445000 350    |
| GTIN         | 4059192016807 |
| Tuoteluokka  | 43B           |

**Kuvaus****Malli:**

Selkeä, 12 mm korkea LCD-näyttö. Ergominen ja tukeva jalka, jossa karkaistu ja läpätty tukipinta helppoon ja nykäyksettömään siirtoon. Luisti ja kisko karkaistua ja ruostumatonta terästä. Suuri käsipyörä kohdistamiseen ja mittaamiseen. Lisäksi **hienosäätö ja lukitusruuvi**.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 paristo nro 081560 1, koko CR2032, 1 KM-piirtokärki nro 445002.

**Erikoistarvike:**

Pidike vipumittalaitteisiin ja mittauskelloihin nro 445004, tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

**Tekninen kuvaus**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Jalustan mitat - pituus    | 180 mm   |
| Jalustan mitat - leveys    | 98 mm    |
| Paino                      | 4,8 kg   |
| Mittauspylvään poikkipinta | 35×15 mm |
| Piirtokorkeus              | 350 mm   |
| virheraja                  | 0,04 mm  |

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Lukema                           | 0,0005 tuuma                        |
| Lukema                           | 0,01 mm                             |
| Tuotenro, paristot/akut          | 081560 CR2032                       |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1                                   |
| Energiansyöttö                   | Paristokäyttöinen                   |
| Standardi                        | Tehdasnormi                         |
| Lukema valittavissa              | mm/tuumaa                           |
| Liitântä                         | RS232C-liitântä.                    |
| Liitântä                         | Digimatic-liitântä                  |
| Liitântä                         | RS232C-liitântä                     |
| Mittausarvon varmistus           | MAHR Reference-Lock -järjestelmä    |
| mittaustekniikka                 | digitaalinen                        |
| Kalibrointi                      | E1                                  |
| Tuotetyyppi                      | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |

## Palvelut

|   |             |
|---|-------------|
| KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka<br>enimmäismittausalue 1000 mm | 024630 1000 |
|---|-------------|

## Tarvikkeet

|  |               |
|--|---------------|
| Liitântäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi D2     | 498940 D2     |
| Varapiirtokärki, kovametallia                      | 445002        |
| Lähetin Tyyppi S4E                                 | 498966 S4E    |
| Liitântäkaapeli simplex, datapainike Tyyppi R2     | 498940 R2     |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi        | 498965        |
| Liitântäkaapeli Tyyppi USB2                        | 498938 USB2   |
| Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi  | 498975        |