

Mahr**Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä,
Piirtokorkeus: 600mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 445000 600 |
| GTIN | 4059192016814 |
| Tuoteluokka | 43B |

Kuvaus**Malli:**

Selkeä, 12 mm korkea LCD-näyttö. Ergominen ja tukeva jalka, jossa karkaistu ja läpätty tukipinta helppoon ja nykäyksettömään siirtoon. Luisti ja kisko karkaistua ja ruostumatonta terästä. Suuri käsipyörä kohdistamiseen ja mittaamiseen. Lisäksi **hienosäätö ja lukitusruuvi**.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560 1, koko CR2032, 1 KM-piirtokärki nro 445002.

Erikoistarvike:

Pidike vipumittalaitteisiin ja mittauskelloihin nro 445004, tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------|
| Jalustan mitat - leveys | 98 mm |
| Paino | 6,2 kg |
| Piirtokorkeus | 600 mm |
| Mittauspylvään poikkipinta | 35×15 mm |
| Jalustan mitat - pituus | 180 mm |
| virheraja | 0,05 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Lukema | 0,0005 tuuma |
| Lukema | 0,01 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Liitântä | RS232C-liitântä. |
| Liitântä | Digimatic-liitântä |
| Liitântä | RS232C-liitântä |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Kalibrointi | E1 |
| Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |

Palvelut

| | |
|---|-------------|
| KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm | 024630 1000 |
|---|-------------|

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2 | 498940 R2 |
| Liitântäkaapeli Tyyppi USB2 | 498938 USB2 |
| Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi | 498975 |
| Lähetin Tyyppi S4E | 498966 S4E |
| Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi | 498965 |
| Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2 | 498940 D2 |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Varapiirtokärki, kovametallia | 445002 |