



## Digitaalinen syvyystyöntömitta, Mittausalue: 500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	418802 500
GTIN	4045197528896
Tuoteluokka	42A

### Kuvaus

#### Malli:

Selkeälukuinen digitaalinäyttö. Optimaaliset luisto-ominaisuudet **kaksoisprismajohteen** ansiosta. Mittaussilta kovapinnoitettua alumiinia, kaksi 90° porausta (M2,5) mittauskärkien kiinnitykseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää mittausanturin nro 434900 koko 2, 3 mittaussillat (150, 300 ja 450 ), 1 pariston nro 08 1560 koko LR44 sekä tehdastarkastustodistuksen.

#### Erikoistarvike:

Kaikki vara- ja erikoiskärjet nro 434900– 434915 kierteellä M2,5.

### Tekninen kuvaus

Läpimitan mittauskisko	23,5 × 9 mm
Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 500 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
virheraja	0,05 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR44
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa mittaustekniikka	mm/tuumaa digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500

## Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4

Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi LR44	081560 LR44
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2

Teräsanturi Tyyppi 14/20

434900 14/20