

**T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) erillinen, Tyyppi: 8850****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375305 8850
GTIN	4020772080372
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

Vakiomalli, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 – M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 – M24).

Standardi:**DIN 787****Toimituksen sisältö:**

Yksittäin, ilman mutteria ja aluslevyä.

Erikoistarvike:

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

T-uran nimellismitta	8 mm
Sivun leveys e	13 mm
Kierteen pituus b	35 mm
kapea sivun leveys a	7,7 mm
Korkeus k	6 mm
Kierre G	M8
Pituus L	50 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

