

Mitutoyo

Digitaalinen korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite, signaalianturi, Piirtokorkeus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	445222 300
GTIN	2050001062291
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Paristokäyttöinen, erittäin pieni virrankulutus.

Pitonäppäin – mittaustulos voidaan tallentaa näppäintä painamalla. Kaikki tärkeät osat on karkaistu. Erittäin vakaa kahden vierekkäisen, yhdensuuntaisen ja karaistun mittauspylvään ansiosta, sisäpuolella jyrkät hammaspinnat (koossa 1000 mittauspylväitä on 3). **2 esiasetusarvoa** mahdollistavat viitearvojen tallentamisen (esim. kivilevy ja työkappale).

Kovametalliset piirtokärjet. Vankka jalusta, jossa on karkaistu ja läpätty tukipinta.

Näyttöyksikön takapuolella on kampi pikasäätöä ja pyällyskehrä hienosäätöä varten.

Lisäksi **signaalianturi**. Tarkoitettu erityisesti absoluuttisiin mittauksiin, vertailumittauksiin ja ketjumittauksiin.

Käyttö:

Mittauspintaa kosketettaessa anturista kuuluu äänimerkki. Mittausarvo voidaan säilyttää liikkeen jatkuessa (vapaa liikepituus 2 mm), helppokäyttöinen. **Anturipään Ø otetaan automaattisesti huomioon.**

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357, 1 suojahupun, 1 KM-piirtokärjen nro 445230, 1 signaalianturin.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 445180 mittakellojen ja vipumittakellojen kiinnittämiseen, keskitystulkki nro 445250, kulmamitta nro 453500, pidin nro 453520 ja tiedonsiirtokaapeli nro 497080.

Tekninen kuvaus

Piirtokorkeus	300 mm
Jalustan mitat - leveys	91 mm
Jalustan mitat - pituus	135 mm
virheraja	0,02 mm
Lukema	0,005 mm
Pariston kestoikä noin	3500 h
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024640 300
KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024630 300

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 300 mm	453500 300
Varapiirtokärki, kovametallia	445230

Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 500 mm	453500 500
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Nelikulmapidin	445180
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Pidin kulmamitan kiinnittämistä varten	453520
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 150 mm	453500 150
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2