



Digitaalinen syvyystyöntömitta, Mittausalue: 800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418802 800
GTIN	4045197529107
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen digitaalinäyttö. Optimaaliset luisto-ominaisuudet **kaksoisprismajohteen** ansiosta. Mittaussilta kovapinnoitettua alumiinia, kaksi 90° porausta (M2,5) mittauskärkien kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittausanturin nro 434900 koko 2, 3 mittaussillat (150, 300 ja 450), 1 pariston nro 08 1560 koko LR44 sekä tehdastarkastustodistuksen.

Erikoistarvike:

Kaikki vara- ja erikoiskärjet nro 434900– 434915 kierteellä M2,5.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 800 mm
Kalibrointi	A1
Läpimitan mittauskisko	23,5 × 9 mm
Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Lukema valittavissa	0,01 mm
virheraja	0,06 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR44
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20

Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi LR44	081560 LR44
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4

Teräsanturi Tyyppi 29/20

434900 29/20