

## Mitutoyo

### Digitaalinen korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite, signaalianturi, Piirtokorkeus: 600mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	445222 600
GTIN	2050001062307
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

**Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Paristokäyttöinen, erittäin pieni virrankulutus.**

**Pitonäppäin** – mittaustulos voidaan tallentaa näppäintä painamalla. Kaikki tärkeät osat on karkaistu. Erittäin vakaa kahden vierekkäisen, yhdensuuntaisen ja karaistun mittauspylvään ansiosta, sisäpuolella jyrkät hammaspinnot (koossa 1000 mittauspylväitä on 3). **2 esiasetusarvoa** mahdollistavat viitearvojen tallentamisen (esim. kivilevy ja työkappale).

**Kovametalliset piirtokärjet.** Vankka jalusta, jossa on karkaistu ja läpätty tukipinta.

Näyttöyksikön takapuolella on kampi pikasäätöä ja pyällyskehrä hienosäätöä varten.

Lisäksi **signaalianturi**. Tarkoitettu erityisesti absoluuttisiin mittauksiin, vertailumittauksiin ja ketjumittauksiin.

##### Käyttö:

Mittauspintaa kosketettaessa anturista kuuluu äänimerkki. Mittausarvo voidaan säilyttää liikkeen jatkuessa (vapaa liikepituus 2 mm), helppokäyttöinen. **Anturipään Ø otetaan automaattisesti huomioon.**

##### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357, 1 suojahupun, 1 KM-piirtokärjen nro 445230, 1 signaalianturin.

##### Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 445180 mittakellojen ja vipumittakellojen kiinnittämiseen, keskitystulkki nro 445250, kulmamitta nro 453500, pidin nro 453520 ja tiedonsiirtokaapeli nro 497080.

## Tekninen kuvaus

Jalustan mitat - leveys	120 mm
Jalustan mitat - pituus	180 mm
Piirtokorkeus	600 mm
virheraja	0,04 mm
Lukema	0,005 mm
Pariston kestoikä noin	3500 h
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

## Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Tarvikkeet

Varapiirtokärki, kovametallia	445230
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 300 mm	453500 300
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 500 mm	453500 500
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Pidin kulmamitan kiinnittämistä varten	453520
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 150 mm	453500 150
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Nelikulmapidin	445180