

**T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) erillinen, Tyyppi: 8880****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 375305 8880 |
| GTIN | 4020772080389 |
| Tuoteluokka | 35A |

Kuvaus**Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valssattu kierre.

Vakiomalli, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 – M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 – M24).

Standardi:**DIN 787****Toimituksen sisältö:**

Yksittäin, ilman mutteria ja aluslevyä.

Erikoistarvike:

Aluslevyt - katso nro 375340 ja korkeat mutterit, katso nro 375385.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|----------|
| kapea sivun leveys a | 7,7 mm |
| Sivun leveys e | 13 mm |
| T-uran nimellismitta | 8 mm |
| Kierteen pituus b | 50 mm |
| Korkeus k | 6 mm |
| Kierre G | M8 |
| Pituus L | 80 mm |
| tyyppi | 787 |
| Tuotetyyppi | Uraruuvi |

